

【おざき眼科】 1DAY取扱い商品 ※価格はすべて税込みです

	毎日使い捨て											毎日使い捨て/サークルレンズ	
名称	ワンデーバイオメティックスEV 	My Day 	ワンデーアキュピューモイスト 	ワンデーアキュピュートゥルーアイ 	ワンデーアキュピューオアシス 	ワンデーメダリストプラス 	デイリーズアクティブ 	デイリーズトータルワン 	プレシジョンワン 	フレッシュピューエアリッチ 	ワンデーアキュピューティファインモイスト 	フレッシュルックイルミネート 	
特徴	ソフトレンズ装用時の乾燥感や違和感を軽減する、うるおい成分（ヒアルロン酸の約2倍の高い保湿力）でしっかりととした快適な装用感が1日中続きます	「やわらかさ」「うるおい」「酸素透過性」すべてを叶えたスマートシリコーン素材。	ワンデーアキュピューレンズデザインはそのままにレンズ保存液に目薬にも配合されている『うるおい成分』をあらたに採用いたしました。	裸眼に限りなく近い健康な瞳を目指しました。	目の疲れの一因となる「乾燥感」「ぼけ」「まばたきの際の摩擦」を軽減します。	涙をレンズにひき寄せる「ティアモイストテクノロジー」と視界のぼけ・にじみを解消する「アスフェリック（非球面）デザイン」。2つの革新が、夜まで続く快適な装用感とクリアな視界を実現します。	たんぱく質がつきにくく、瞳の上でしっかり形を保って安定するので、視界が一段とクリアに。初めての方でも取り扱いが簡単です。	レンズ中心部の含水率が33%と低く、レンズ表面の含水率は80%以上になるように設計された、新時代のコンタクトレンズです。	レンズ表面部に近づくにつれ含水率が高くなる構造により、表面部の含水率は80%以上に設計。1日の終わりまでうるおい時間を楽しむ新世代ワンデーです。	独自の高分子合成技術「アクエラクノロジー®」により、適切な弾性力（柔軟性）と高い親水性、水分保持機能を形成し、瞳の健康に最適なバランスをお届けします。	自然になり、黒目の輪郭をはっきりさせるレンズです。 ●ライトブラウン ●リッチブラウン ●ジェットブラック ●ダイヤモンドブラック ●エスプレッソゴールド	瞳を自然に大きく見せるレンズです。	
含水率	55%	54%	58%	46%	38%	59%	69%	80%、33%、80%	51%~81%	47%	58%	69%	
素材	HEMA	シリコン	HEMA	シリコン	シリコン	HEMA	HEMA	シリコン	シリコン	シリコン	HEMA	HEMA	
装用方法	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	

1DAY取扱い商品 【おざき眼科】

名称	毎日使い捨て											
	乱視用						遠近両用					
名称	ワンデーバイオメティックストーリック 	My Day トーリック 	ワンデーアキュピューモイストトーリック 	ワンデーアキュピューオアシストーリック 	プレシジョンワン乱視用 	ロート1dayフレッシュピューエアリッチトーリック 	プロクリアワンデーマルチフォーカル 	May Day マルチフォーカル 	ワンデーモイストマルチフォーカル 	デイリーズトータルワン遠近両用 	デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル 	
特徴	視力の安定性とともに装用感の良さと取り扱いやすさを追求した『うるおい系』乱視用ワンデーレンズです。	クリアで安定した見え方。快適なつけ心地。「やわらかさ」「うるおい」「酸素透過性」すべてを叶えたスマートシリコーン素材の乱視用レンズです。	レンズの上下を薄く、左右を適度に厚くした新設計。まばたきのたびに薄い部分がまぶたの下に落ちつけます。だから、レンズは乱視の角度にあった位置で安定します。	重力だけに頼らず、4点で支え、瞬きでレンズの回転を制御するから、どんな向きや姿勢でも、フォーカスが合ったクリアな視界を確保します。	レンズ表面部に近づくにつれ含水率が高くなる構造により、表面部の含水率は80%以上に設計。1日の終わりまでうるおい時間を使い新世代ワンデーです。	レンズ表面部に近づくにつれ含水率が高くなる構造により、表面部の含水率は80%以上に設計。1日の終わりまでうるおい時間を使い新世代ワンデーです。	中心はエアリッチ（近視用）と同じ酸素透過率。全般的な厚みを抑え、レンズ下方のパラスト部分も高い酸素透過率を実現し、近視用レンズに近い装用感を追求しました。	ヒアルロン酸の2倍といいう高い保湿力をもつ次世代素材「PCハイドロゲル」を採用した、とても乾燥に強いレンズです。近くを快適にサポートする設計で、自然な視界を実現します。	「やわらかさ」「うるおい」「酸素透過性」すべてを叶えたスマートシリコーン素材。年齢による見え方の変化に合わせて、すべての距離で快適な見え方へ。	一人ひとり異なる瞳孔の大きさにも対応。あなたの瞳に合ったレンズで、近くも遠くもクリアな視界を。	レンズ中心部の含水率が33%と低く、レンズ表面の含水率は80%以上になるように設計された、新時代のコンタクトレンズです。	ずっとみずみずしく潤って快適。無理なく自然な視界が得られます。
含水率	55%	54%	58%	38%	51%~81%	47%	60%	54%	58%	80%、33%、80%	69%	
素材	HEMA	シリコン	HEMA	シリコン	シリコン	シリコン	HEMA	シリコン	HEMA	シリコン	HEMA	
装用方法	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	終日	

【おざき眼科】 2WEEK取扱い商品

※価格はすべて税込みです

## コンベンショナルレンズ

	ソフト	ハード				
名称	シード ファシル 14/13	シード プレスオーハード	シード プレリーナ	シード プレリーナⅡ	ボシュロム EX-O <sub>2</sub>	アイミー サプリームⅡ
特徴	あなたの用途にあわせて、選べる2タイプ。 素材特性とデザインの調整でハンドリングも良好なバイオレットブルーの薄型ソフトコンタクトレンズです。	安全性と快適性を兼ね備えた「東レやわらかハード⑥素材」のスタンダードモデル。自然な装用感の、ロングセラー商品です。	「東レやわらかハード⑥素材」を使い、様々なシーンで瞳を快適にサポートする、「見え方」にこだわった遠近両用ハードコンタクトレンズ。	「東レやわらかハード⑥素材」を使い、様々なシーンで瞳を快適にサポートする。 ・遠近両用ハードコンタクトレンズをはじめて使う方に「エントリーモデル」のレンズ。	酸素透過性の高い素材なので、長時間装用しても快適。連続装用も可能です。 (連続装用の際は眼科医の指示に従ってください。)	かろやかな「つけ心地」とUVカットの高酸素透過性ハードコンタクトレンズ。
Dk値	9.1	150.0	150.0	150.0	27.0	55.3
含水率/ 加入	含水率 39%		加入 +3.0/+3.5/+4.0/+4.5	加入 +1.00		
カラー	バイオレットブルー	ブルー	薄いブルー	薄いブルー	薄いブルー	ラベンダー
装用方法	終日	連続／終日	終日	終日	連続／終日	連続／終日

2023.07